



ProForce 1500XP HEPA



ProForce 1500 HEPA



ProForce 1200XP HEPA

# PROFORCE® HEPA



La technologie de nos aspirateurs verticaux *ProForce* hauts de gamme ne cesse d'évoluer si bien que ces machines sont nettement supérieures. Grâce à leurs diverses caractéristiques de pointe permettant de rehausser leurs performances, leur design alliant l'esthétique à l'ergonomie, et la filtration HEPA intégrée, ce modèle établit le standard technologique des verticaux.

# PROFORCE®

## Fiche technique du ProForce

Moteur : 924 W/10 A

Débit d'air : 96 CFM

Force d'élévation statique : 84"

Poids : ProForce 1500XP HEPA - 18 lbs.

ProForce 1500 HEPA - 17 lbs.

ProForce 1200XP HEPA - 18 lbs.

Niveau sonore : 67 dB

Filtration Four Level® avec filtre HEPA : 393 po<sup>2</sup>



FILTRATION • FONCTIONNEL • PERFORMANCE

### Garantie\*

3 ans sur les pièces, main-d'œuvre, moteur et pièces moulées du corps.

\*se référer au guide d'utilisation pour tous les détails concernant la garantie

\*Toutes les spécifications sont basées sur celles du moteur.

Comprend: 50 rallonge

## Caractéristiques



Les modèles ProForce sont maintenant dotés d'un système de filtration HEPA qui capte et retient 99,97 % de particules de poussière aussi petites que .3 microns.

Le NOUVEAU compartiment des filtres comporte deux filtres-cartouches HEPA remplaçables situés dans le passage du système d'évacuation et qui ramassent la poussière de carbone provenant du moteur.

Électrobrosse flottante qui épouse automatiquement les différentes hauteurs des recouvrements de sols.

Système de moteur double action très performant maintient un transit de puissance constant à l'électrobrosse et au moteur d'aspiration.

Pare-chocs cintré pour protéger les meubles et les plinthes. Nettoie facilement sous les lits et meubles grâce à son électrobrosse en forme de «L» à profil bas.

Les microfiltres Intercept à traitement organique et notre système de filtration Four Level assurent une efficacité de 99,97% de sorte que l'aspirateur peut aspirer les acariens, le pollen, les bactéries et autres particules mesurant 0,3 micron ou plus.

Structure légère facilitant l'opération et allégeant la fatigue de l'opérateur.

Le ProForce 1500 et ProForce 1500XP a obtenu le sceau de bronze (Argent pour Proforce 1200XP HEPA) de l'homologation Green Label du Carpet and Rug Institute (CRI), témoignant que le système d'aspiration répond aux normes les plus strictes en termes d'efficacité du nettoyage de tapis et de la qualité de l'air intérieur.

Rencontre les exigences du système d'évaluation LEED de l'US Green Building Council pour les équipements de nettoyage durables et le nettoyage vert.

Outils intégrés facilement accessibles avec une rallonge à dégagement rapide pour les endroits difficiles à atteindre et un nettoyage dans les moindres coins et recoins. (modèle ProForce 1500XP HEPA/1200XP seulement).

Le nouvel aspirateur ProForce 1200 XP HEPA offre plus de possibilités en permettant à la tête motorisée de 12 po d'atteindre des endroits encore plus réduits.

 **ProTeam.**  
Cleaning for Health® Since 1987

Aspirateurs portatifs • Aspirateurs charriots • Aspirateurs verticaux  
Aspirateurs à la main • Batteries • Filtres

www.pro-team.com

866.888.2168

ProTeam, ProForce, Intercept Micro, Cleaning for Health  
et Four Level sont des marques de commerce de ProTeam, Inc.  
© 2005-2011 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.  
ProTeam, Inc. P.O. Box 7382 Anna, Ohio 43024



Utilisation des logos est autorisée sous réserve de la présence de ce logo