



PROGUARD™ 10

L'aspirateur ProGuard 10 pour débris humides et secs est robuste et puissant. Avec son moteur de grande puissance à deux phases de même que ses accessoires et son tuyau d'aspiration de calibre commercial, le ProGuard 10 effectuera les tâches les plus exigeantes.

Spécifications ProGuard 10

Moteur: 1380 watt/11.5 A

Écoulement d'air: 105 pi³/mn

Succion statique: 95 po

Réservoir: 10 gallon (38 litres)

Poids: 35 lbs. (15.9 kg)

Filtre ProGuard pour débris humides:

Polypropylene Screen

Filtre à cartouche pour poussière fine: 1276 po²

Filtre Intercept Micro (optionnel): 1036 po²

Cordon d'alimentation: 50 pi, 14 AWG avec voyant indicateur de mise en marche

Comprend: tuyau d'aspiration 1 1/2 po de 10 pi, tube-rallonge 2-pièces, brosse pour planchers, raclette (squeegee), accessoire pour interstices, brosse pour épousseter, filtre pour poussière fine et filtre ProGuard pour débris humides.



MANOEUVRABLE • POLYVALENT • DURABLE



Des filtres HEPA à cartouche (optionnels) de même que des sacs de filtres papier Intercept Micro® sont disponibles pour aider à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur.

Avantages

ProGuard 10 gallons – #107129

- Aspirateur polyvalent suffisamment gros pour les déversements importants, mais suffisamment compact pour être facilement manoeuvré.
- Roulettes de 3 po pivotantes facilitent le déplacement sur 360° tandis que le centre de gravité bas assure la stabilité de l'aspirateur pendant le fonctionnement.
- Le moteur à dérivation à 2 phases assure un débit d'air de 105 pi³/mn et 95 po de succion d'eau pour une performance de calibre commercial.
- Bouchon de drainage pratique permettant d'évacuer rapidement les débris liquides.
- Le filtre à 3 couches pour fines particules de poussière est lavable, réutilisable et se bouche moins facilement que les filtres standards en mousse. Il filtre exceptionnellement bien la poussière venant des cloisons sèche de même que les cendres froides et les poudres fines.
- Le filtre exclusif Qwik Lock™ et le dispositif d'arrêt à flotteur décomposent la mousse et protègent le moteur de l'aspirateur contre les dommages causés par les débris et l'humidité.

- Un tuyau d'aspiration pivotant de 10 pi à verrouillage sécuritaire et des accessoires robustes sont fournis pour ramasser les débris humides ou secs.

Garantie*

**3 ans sur les pièces, la main-d'oeuvre et le moteur.
À vie sur les pièces moulées du boîtier.**

* Voir le guide d'utilisation pour plus de détails

Milieux d'utilisation recommandés:

- Scolaire
- Santé
- Hôtellerie
- Restauration
- Détail
- Nettoyage déversement accidentel / inondation
- Sablage de plancher de bois franc



Secs et Humides • Aspirateurs dorsaux • Aspirateurs-chariots
Aspirateurs verticaux • Aspirateurs à la hanche • Batteries • Filtres

www.pro-team.com

866.888.2168

ProTeam, ProGuard, Intercept Micro, Qwik Lock, et Cleaning for Health sont des marques de commerce de ProTeam, Inc.

©2010 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.

ProTeam, Inc. P.O. Box 7385 Boise, Idaho 83707



L'American Lung Association ne recommande aucun produit.

