

PROBLITZ® AIRMOVER

Une circulation d'air maximale et un faible ampérage font de la souffeuse ProBlitz l'outil idéal pour les nettoyeurs de moquettes et les entrepreneurs en restauration. Dotée de 3 vitesses de ventilation et de 3 positions de jets d'air, la souffeuse ProBlitz s'attaque sans problème à toute situation nécessitant une circulation d'air.



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Moteur doté de supports isolants ayant pour effet de réduire les émissions sonores et les vibrations lorsque l'appareil est en marche.

FACILE À TRANSPORTER

*Manche télescopique et roulettes souples rendant le transport plus simple, plus sûr et plus facile

VENTILATEUR À TROIS VITESSES

Ventilateur à basse, moyenne et haute vitesse offrant diverses possibilités en fonction de l'environnement

CORDON D'ALIMENTATION

Cordon d'alimentation de 9 m (30 pi) permettant d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

FAIBLE DÉBIT EN AMPÈRE

pluieurs appareils sur un seul circuit

FAIBLE INTENSITÉ DE COURANT

Permet le branchement de plusieurs appareils à un seul et même circuit

RENDEMENT OPTIMAL

Séchage rapide des moquettes et faux-planchers prévenant les risques de dommages permanents aux revêtements.



Visionnez la vidéo

Modèle ProBlitz XP illustré
*modèles XP seulement

SÉCHAGE RAPIDE ET SILENCIEUX

SE COMPARE AVANTAGEUSEMENT AUX MARQUES CONCURRENTES

- Design empilable facilitant le rangement dans des endroits sûrs et pratiques

CONCEPT INNOVANT

- Boîtier intérieur assurant un débit supérieur et un niveau sonore réduit

RETOUR DES SALETÉS RÉDUIT

- Séchage à grande vitesse après l'enlèvement des débris humides

TEMPS HUMIDE

- Prévenir les dommages permanents causés au plancher



PROBLITZ 107132

PROBLITZ XP 107133

Moteur:	.4 HP/360 W/condensateur Dém./ En marche
Ampérage:	Faible – 2.4 A Moyen – 2.7 A Élevé – 3.0 A
Décibel:	Faible – 63 dBA Moyen – 65 dBA Élevé – 66 dBA
Circulation d'air:	2200 CFM (max)
Poids:	28 lbs./12.7 kg
Boîtier:	2-Piece High-Impact Polypropylene w/Built-in Cord Wrap
Rangement:	Stackable with top-mounted carry handle
Rouel:	High-Impact Polypropylene
Positions séchage:	Trois - 0°, 45° 60°, 90° (Modèle XP seulement)
Transport:	Poignée télescopique et roues (Modèle XP seulement)
Cordon d'alimentation:	30 pi, 18-3 AWG avec fiche de mise à la terre

– Accessoire optionnel pour moquette (107300) pour un séchage en profondeur des sous-tapis et sous-planchers.

3 ANS GARANTIE
sur les pièces, la main-d'œuvre et le moteur.

À VIE GARANTIE
sur le boîtier moulé.

POUR PROTÉGER VOTRE INVESTISSEMENT

Milieux d'utilisation recommandés

- Scolaire
- Soins de la santé
- Hôtellerie
- Bureaux de commerces de détail/épicerie
- Industriel
- Résidentiel
- Commercial

Usages recommandés:

- Nettoyage de moquettes
- Nettoyage après sinistre
- Circulation d'air en général
- Entretien de planchers durs



www.pro-team.com



866.888.2168 | customerservice.proteam@emerson.com

L'American Lung Association et ProTeam sont partenaires dans une campagne de sensibilisation sur la qualité de l'air intérieur. L'American Lung Association n'endosse aucun produit.