



Aspirateur avec
filtration HEPA –
rétention optimale
du plomb



L'aspirateur *LineVaccer*® est idéal pour les applications lorsqu'il est essentiel d'avoir de l'air qui n'est pas vicié dans un environnement contrôlé, entre autres le nettoyage des cliniques médicales, salles blanches, laboratoires d'informatique, et il est approprié pour les travaux de réfection du plomb en vertu du règlement RRP de l'EPA.

LINEVACER®

LINEVACER® HEPA / ULPA

Fiche technique du LineVacer

Moteur : 744 W/6,2 A

Débit d'air : 124 CFM

Force d'élévation statique : 75"

Poids : 13 lb

Niveau sonore : 64 dB

Capacité du filtre Intercept Micro® : 698 po²/10 pintes

Incluant: un tuyau d'aspiration antistatique de 1½", un cordon de 50" et deux microfiltres Intercept.



PROPRE

EFFICACE

QUALITÉ

Garantie*

3 ans : pièces, fabrication et moteur*. Garantie à vie sur le châssis.

*se référer au guide d'utilisation pour tous les détails concernant la garantie

*Toutes les spécifications sont basées sur celles du moteur.

Modèle de Filtration True-Sealed HEPA/ULPA

HEPA: filtration efficace pour retenir 99,97% des particules mesurant 0,3 micron et plus avec une surface de filtration HEPA de 1197 po²

Surface totale - 2283 po²

ULPA: filtration efficace pour retenir 99,999+% des particules mesurant 0,12 micron et plus avec une surface de filtration ULPA de 2146 po²

Surface totale - 3232 po²

Caractéristiques

Offert avec le système de filtration Four Level True-Sealed HEPA ou ULPA, le LineVacer assurera un pouvoir de capture de la saleté et des particules inégalé, c'est-à-dire qu'il captera jusqu'à 99,999% des particules de 0,12 micron et plus.

La technologie du sac à dos pour l'alpinisme est intégrée afin de transporter l'aspirateur confortablement et ergonomiquement sur les hanches. Il a été démontré que les aspirateurs dorsaux nettoient une plus grande superficie en moins de temps et moins de fatigue pour l'utilisateur.

L'aspirateur dorsal LineVacer avec HEPA doté d'un filtre HEPA certifié pour la dernière étape de filtration rencontre la définition de l'EPA d'un aspirateur HEPA selon le règlement Lead Safety Renovation, Repair et Painting (règlement RRP de l'EPA).

Système intégré dans le filtre d'échappement pour atténuer le volume sonore minimise le bruit du moteur à 64 décibels (dB) (68 dB est une conversation normale).

Avec un filtre d'une capacité de 10 pintes, les utilisateurs sont capables de nettoyer plus longtemps sans interruption.

Le LineVacer HEPA/ULPA a obtenu le sceau d'argent de l'homologation Green Label du Carpet and Rug Institute (CRI), témoignant que le système d'aspiration répond aux normes les plus strictes en termes d'efficacité du nettoyage de tapis et de la qualité de l'air intérieur.

Rencontre les exigences du système d'évaluation LEED de l'US Green Building Council pour les équipements de nettoyage durables et le nettoyage vert.



Le cordon d'alimentation n'est pas visible sur la photo

ProTeam
Cleaning for Health® Since 1987

Aspirateurs dorsaux • Aspirateurs-chariots • Aspirateurs verticaux
Aspirateurs à la hanche • Batteries • Filtres

www.pro-team.com

866.888.2168

ProTeam, LineVacer, Intercept Micro, Cleaning for Health et Four Level sont des marques de commerce de ProTeam, Inc.

©2009-2015 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.

ProTeam, Inc. P.O. Box 7385 Boise, Idaho 83707



L'American Lung Association ne recommande aucun produit.

107032/7-15