

SAC DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES

Sac permettant de garder les accessoires à portée de la main

FACILITÉ DE RANGEMENT

Format compact et manche amovible

GRANDE CAPACITÉ

Réservoir de 60,5 litres permettant le nettoyage des débordements et des dégâts importants

MANŒVRABILITÉ ACCRUE

Chariot solide, poignée de manœuvre et larges roulettes arrière facilitant les déplacements

FACILITÉ D'UTILISATION

Dispositif de vidange intégré au point le plus bas de l'appareil permettant la vidange simplifiée et accélérée du réservoir

ROULETTES NON MARQUANTES

Roulettes ne laissant aucune trace sur les surfaces

ProGuard® 16 MD

107386 ProGuard 16 MD incluant accessoires eau-poussière (107187) 499 \$

L'aspirateur ProGuard 16 MD offre un rendement puissant pour un appareil de petite taille. Doté d'un réservoir de 60,5 litres (16 gallons), cet aspirateur facile à manœuvrer autour des obstacles permet de s'attaquer à la tâche, notamment pour le nettoyage des déversements accidentels et des débris post-construction. Facile à ranger grâce à son format compact et son manche amovible, il est également muni d'un pratique sac de rangement qui permet de garder les accessoires dont on a besoin à portée de la main.

Environnements recommandés :

- Établissements d'enseignement
- Établissements de soins de santé
- Établissements d'accueil
- Services alimentaires

Utilisations recommandées :

- Commerces de détail
- Nettoyage de déversements accidentels et de débordements
- Remise en état des sols durs
- Usines de fabrication

Spécifications

Moteur: 1380 W, 9,5 A
Écoulement d'air: 105 pi³/mn
Succion statique: 95 po
Réservoir: 16 gallons (60,6 liters)
Poids: 29 lb (13,2 kg)
Niveau acoustique : 66 dBA
Filtre humide ProGuard : Grillage en polypropylène
Cartouche filtrante des poussières fines : 8232 cm² (1276 po²)
Cordon d'alimentation: 50 pi, 16 AWG

Garantie

3 ans sur les pièces, la main-d'oeuvre et le moteur.
À vie sur les pièces moulées du boîtier.

La trousse d'accessoires de série comprend : tuyau flexible de 38 mm (1,5 po) d'une longueur de 3 m (10 pi), tube métallique en deux parties, brosse à plancher, raclette, suceur plat et brosse à dépoussiérer.