




PROCARE 15XP HEPA ASSEMBLY


	No.	Product Name
1	104234	Cover, Bag Housing, Grey
2	104232	Latch, Release, Bag Cover
3	104233	Spring, Release Button, F/Bag Cover Latch
4	104235	Seal, Transition Duct/Bag Cover, Upper
5	104236	Duct, Transition, Bag Cover
6	104238	Seal, Transition Duct/Bag Cover Nozzle Plate, Lower
7	104239	Plate, Bag Cover Nozzle
8	104242	Spring, Bag Cover Latch
9	104243	Plate, Bag Cover Latch
10	104505	Screw, Phillips, 4mm x 9.5mm
11	104241	Gasket, Bag Cover
12	104493	Screw, Phillips, 4.2mm x 35mm
13	105486	Filter Cover Kit w/Riveted Hinge & 6 Rivets (includes: #1–12)
14	510264	Bag Housing Assembly, Grey w/Riveted Hinge & Decal Includes Bag Cover Nozzle Plate
15	104491	Rivet F/Bag Housing Assembly
16	105034	Cord, Power, w/Strain Relief, 38' Black (includes: #30, 44)
17	103483	Intercept Micro Filter
18	104738	Seal, Gasket, Bag Housing
19	104283	Switch, Filter, Lock-Out
20	104281	Filter, Double Layer Motor Intake
21	104282	Cover, Switch, Filter Lock-out
22	104268	Bracket, Cord Wrap
23	104269	Spring, Compression, Cord Wrap Bracket
24	104270	Washer, Compression Spring, Cord Wrap Bracket
25	105147	Switch, Rocker, On/Off
26	104264	Bushing, Handle Tube
27	104259	Plate, Handle Nut
28	107256	Handle, Carry w/Tool Caddy
29	104294	Wand
30	105091	Clasp, Strain Relief Kit w/Fastener (includes: 43)
31	104271	Screw, Cord Wrap, M4 x 45mm, Phillips Round Head
32	104509	Screw, Phillips, 4mm x 16mm x .07 Pitch, F/Handle Assembly
33	105075	Screw, Phillips, 2.9mm x 13mm, F/Switch Cover
34	104266	Screw, Handle Assembly
35	104493	Screw, Phillips, 4.2mm x 35mm
36	106618	Handle, Tube Assembly Complete (includes: #26, 38)
37	104961	Hose, Assembly w/Cuffs (includes: #39)
38	106617	Handle Kit (includes: #22, 23, 24, 25, 31, 32, 40, 41)
39	105573	Quick Release Hose Cuff
40	107093	Impact Bumper Kit
41	106619	Handle/Bezel Assembly (includes: #42)
42	106739	Handle Bezel
43	105320	Fastener
44	107203	Cord Retention Clip


CONJUNTO PROCARE 15XP HEPA

	N.º	Nombre del producto
1	104234	Cubierta, Compartimiento de la bolsa, Gris
2	104232	Traba, Liberador, Cubierta de la bolsa
3	104233	Resorte, Botón liberador, P/ Traba de la cubierta de la bolsa
4	104235	Sello, Cubierta de bolsa/conducto de transición, Superior
5	104236	Conducto, Transición, Cubierta de la bolsa
6	104238	Sello, Placa de la boquilla de la cubierta de bolsa/conducto de transición, Inferior
7	104239	Placa, Boquilla de la cubierta de la bolsa
8	104242	Resorte, Traba de la cubierta de la bolsa
9	104243	Placa, Traba de la cubierta de la bolsa
10	104505	Tornillo, Phillips, 4mm x 9.5mm
11	104241	Junta, Cubierta de la bolsa
12	104493	Tornillo, Phillips, 4.2mm x 35mm
13	105486	Kit de la cubierta del filtro c/bisagra remachada y 6 remaches (incluye: N.º 1–12)
14	510264	Conjunto del compartimiento de la bolsa, gris c/bisagra remachada y calcomanía incluye cubierta de la bolsa placa de la boquilla
15	104491	Remache P/ Conjunto del compartimiento de la bolsa
16	105034	Cable, Energía, c/alivio de tensión, negro de 38' (incluye: N.º 30, 44)
17	103483	Filtro Intercept Micro
18	104738	Sello, Junta, Compartimiento de la bolsa
19	104283	Interruptor, Filtro, Cierre
20	104281	Filtro, Entrada del motor de doble nivel
21	104282	Cubierta, Interruptor, Cierre del filtro
22	104268	Soporte, Para enrollar el cable
23	104269	Resorte, de compresión, Soporte para enrollar el cable
24	104270	Arandela, Resorte de compresión, Soporte para enrollar el cable
25	105147	Interruptor, Basculante, Encendido/apagado
26	104264	Buje, Tubo de la manija
27	104259	Placa, Tuerca de la manija
28	107256	Manija, Transporte c/ caja de herramientas
29	104294	Tubo
30	105091	Enganche, Kit de alivio de tensión c/ sujetador (incluye: N.º 43)
31	104271	Tornillo, Enrolla cable, M4 x 45mm, Phillips de cabeza redonda
32	104509	Tornillo, Phillips, 4mm x 16mm x 0.07 Paso, P/ Conjunto de la manija
33	105075	Tornillo, Phillips, 2.9mm x 13mm, P/ Cubierta del interruptor
34	104266	Tornillo, Conjunto de la manija
35	104493	Tornillo, Phillips, 4.2mm x 35mm
36	106618	Manija, Conjunto del tubo completo (incluye: N.º 26, 38)
37	104961	Manguera, Conjunto c/ puños (incluye: N.º 39)
38	106617	Kit de la manija (incluye: N.º 22, 23, 24, 25, 31, 32, 40, 41)
39	105573	Puño de la manguera de desenganche rápido
40	107093	Kit de tope de impacto
41	106619	Conjunto de Bisel/Manija (incluye: N. º 42)
42	106739	Conjunto de Bisel
43	105320	Sujetador
44	107203	Cable de clip de retención

ENSEMBLE PROCARE 15XP HEPA

	No.	Nom des pièces
1	104234	Couvercle gris, compartiment du sac
2	104232	Loquet, dégagement du couvercle du sac
3	104233	Ressort, bouton de dégagement du loquet du couvercle du sac
4	104235	Joint supérieur, conduit de transition/couvercle
5	104236	Conduit de transition, couvercle du sac
6	104238	Joint inférieur, diaphragme pour conduit de transition/couvercle
7	104239	Diaphragme, couvercle du sac
8	104242	Ressort, loquet du couvercle du sac
9	104243	Plaque, loquet du couvercle du sac
10	104505	Vis à tête étoilée, 4 mm x 9.5 mm
11	104241	Joint d'étanchéité, couvercle du sac
12	104493	Vis à tête étoilée, 4.2 mm X 35 mm
13	105486	Ensemble couvercle-filtre avec charnière rivetée et 6 rivets (comprend #1 – 12)
14	510264	Compartiment du sac gris avec charnière rivetée, comprend diaphragme du couvercle du sac
15	104491	Rivet, compartiment du sac
16	105034	Cordon d'alimentation noir, 38 pi avec réducteur de tension (comprend #30, 44)
17	103483	Filtre Intercept Micro
18	104738	Joint d'étanchéité, compartiment du sac
19	104283	Interrupteur de verrouillage, filtre
20	104281	Filtre 2 couches, prise d'air du moteur
21	104282	Couvercle, interrupteur de verrouillage
22	104268	Support, enroulement du cordon
23	104269	Ressort de compression, support pour enroulement du cordon
24	104270	Rondelle, ressort de compression, support pour enroulement du cordon
25	105147	Interrupteur basculant (ON/OFF)
26	104264	Bague, tube de la poignée
27	104259	Plaque filetée, poignée
28	107256	Poignée de transport avec porte-accessoires
29	104294	Tube-rallonge
30	105091	Fermoir, ensemble réducteur de tension (comprend #43)
31	104271	Vis à tête étoilée ronde M4 x 45 mm, enroulement du cordon
32	104509	Vis à tête étoilée 4 mm x 16 mm x .07 pas, ensemble poignée
33	105075	Vis à tête étoilée 2.9 mm x 13 mm, couvercle d'interruptepur
34	104266	Vis, poignée
35	104493	Vis à tête étoilée 4.2 mm X 35 mm
36	106618	Ensemble complet pour poignée (comprend #26, 38)
37	104961	Tuyau, avec manchons (comprend #39)
38	106617	Ensemble pour poignée (comprend #22, 23, 24, 25, 31, 32, 40, 41)
39	105573	Manchon, dégagement rapide
40	107093	Butoir
41	106619	Poignée (comprend #42)
42	106739	Poignée
43	105320	Attache
44	107203	Clip de fixation du cordon





PROCARE 15XP HEPA ASSEMBLY

	No.	Product Name
1	104267	Screw, Phillips, 4mm x 12mm F/Wand Guide (set of 2)
2	104261	Guide, Wand, Upper Left
3	104260	Guide, Wand, Upper Right
4	104263	Switch, Wand Lockout
5	107255	Bulkhead, Dark Grey
6	104253	Seal, Lower Air Duct , Nitrile
7	104267	Screw, Phillips, 4mm x 12mm F/Lower Air Duct (set of 2)
8	104250	Air Duct
9	107257	Motor Housing, Charcoal
10	104504	Bearing, Pivot
11	104306	Wheel, Rear
12	107005	Filter, Exhaust, HEPA Media
13	107258	Cover, Filter Cartridge, Charcoal
14	103532	Foam, Sound, Motor Housing, Front Panel
15	103533	Foam, Sound, Motor Housing, Left Panel
16	103531	Foam, Sound, Motor Housing, Rear Panel
17	104247	Motor Mount, Lower Nitrile
18	104249	Motor Mount, Upper Nitrile
19	104957	Motor Assembly w/Jumpers (includes: A, B, 45)
20	105488	Motor Housing Sound Filter (includes: #14,15,16)
21	105490	Wand Kit (includes: #1, 2, 3, 4)
22	105489	Air Duct Kit (includes: #6, 7, 8)
23	510263	Power Nozzle Cover w/Detent Springs & Decal (includes: #43)
24	104279	Switch, Safety, Power Nozzle Lockout
25	104212	Circuit Breaker
26	104496	Screw, Phillips, 3.5mm x 13mm, F/Brush Retainer
27	104499	Retainer, Brush Roll
28	104216	Brush Roll, Power Nozzle, 14"
29	104218	Bumper, Power Nozzle, Vinyl
30	104500	Brace, Formed Wire, F/Power Nozzle Base
31	104221	Baseplate, Power Nozzle
32	104497	Screw, Phillips, 4mm x 35mm F/Base Cover
33	834363	Wheel, Front Idler Replacement Kit
34	104503	Clamp, Rear Wheel
35	104495	Screw, Phillips, 4mm x 19mm F/Powerhead
36	104227	Sleeve, Hose, Air Duct
37	104230	Hose, Power Nozzle to Air Duct, Lower
38	104217	Belt, Drive, F/Brush Roll
39	104506	Motor, Power Nozzle with Crimps
40	104498	Grommet, Vibration, Power Nozzle Motor, Nitrile
41	104224	Cover, Air Duct, Power Nozzle
42	104226	Board, Vacuum Operation Indicator
43	104507	Spring, Detent, Upright Lock
44	105371	Screw, Phillips, 4.2mm x 19mm, F/Power Nozzle Motor
45	105281	Carbon Brush Set for ProCare Motor
46	105760	Thermal Protector
	105754	Wire Harness Kit includes:

A. Harness, Jumper, Red
B. Harness, Jumper, White
C. Sensor, Bag Full Indicator
D. Harness, Main Power Supply
E. Harness, Wire, Power Nozzle
F. Harness, Power Nozzle Switch

CONJUNTO PROCARE 15XP HEPA

	N.º	Nombre del producto
1	104267	Tornillo, Phillips, 4mm x 12mm P/ Guía de tubo (set de 2)
2	104261	Guía, Tubo, Superior izquierda
3	104260	Guía, Tubo, Superior derecha
4	104263	Interruptor, Cierre del tubot
5	107255	Pieza divisoria, Gris oscura
6	104253	Sello, Conducto de aire inferior, Nitrilo
7	104267	Tornillo, Phillips, 4mm x 12mm P/ Conducto de aire inferior (set de 2)
8	104250	Conducto de aire
9	107257	Compartimiento del motor, carbón
10	104504	Cojinete, de apoyo
11	104306	Rueda, Trasera
12	107005	Filtro, Escape, Medio HEPA
13	107258	Cubierta, Cartucho del filtro, carbón
14	103532	Espuma, Sonido, Compartimiento del motor, Panel frontal
15	103533	Espuma, Sonido, Compartimiento del motor, Panel izquierdo
16	103531	Espuma, Sonido, Compartimiento del motor, Panel trasero
17	104247	Montaje del motor, Nitrilo inferior
18	104249	Montaje del motor, Nitrilo superior
19	104957	Conjunto del motor c/ cables de conexión en puente (incluye: A, B, 45)
20	105488	Filtro de sonido del compartimiento del motor (incluye: N.º 14,15,16)
21	105490	Kit del tubo (incluye: N.º 1, 2, 3, 4)
22	105489	Kit del conducto de aire (incluye: N.º 6, 7, 8)
23	510263	Cubierta de la boquilla eléctrica c/ resortes de retención y calcomanía (43)
24	104279	Interruptor, Seguridad, Cierre de la boquilla eléctrica
25	104212	Disyuntor
26	104496	Tornillo, Phillips, 3.5mm x 13mm, P/ Retenedor de cepillo
27	104499	Retenedor, Rodillo de cepillado
28	104216	Rodillo de cepillado, Boquilla eléctrica, 14"
29	104218	Tope, Boquilla eléctrica, Vinilo
30	104500	Soporte, Alambre formado, P/ Base Boquilla eléctrica
31	104221	Placa de apoyo, Boquilla eléctrica
32	104497	Tornillo, Phillips, 4mm x 35mm, P/ Cubierta de la base
33	834363	la rueda, rueda guía kit de reemplazo
34	104503	Abrazadera, Rueda trasera
35	104495	Tornillo, Phillips, 4mm x 19mm, P/ Cabezal Powerhead
36	104227	Casquillo, Manguera, Conducto de airet
37	104230	Manguera, Boquilla eléctrica al Conducto de aire, Inferior
38	104217	Correa, Transmisión, P/ Rodillo de cepillado
39	104506	Motor, Boquilla eléctrica con Engarces
40	104498	Arandela aislante, Vibración, Motor de Boquilla eléctrica, Nitrilo
41	104224	Cubierta, Conducto de aire, Boquilla eléctrica
42	104226	A bordo, Indicador del funcionamiento de la aspiradorar
43	104507	Resorte, Retención, Bloqueo vertical
44	105371	Tornillo, Phillips, 4.2mm x 19mm, P/ Motor Boquilla eléctrica
45	105281	Set de Escobillas de carbono para Motor ProCare
46	105760	Protector térmico
	105754	Kit de Mazo de cables, incluye:

A. Mazo, Cable de conexión en puente, Rojo
B. Mazo, Cable de conexión en puente, Blanco
C. Sensor, Indicador de bolsa llena
D. Mazo, Suministro eléctrico principal
E. Mazo, Cable, Boquilla eléctrica
F. Mazo, Interruptor de Boquilla eléctrica

ENSEMBLE PROCARE 15XP HEPA

	No.	Nom des pièces
1	104267	Vis à tête étoilée, 4 mm x 12 mm, guide du tube-rallonge (jeu de 2)
2	104261	Guide supérieur gauche, tube-rallonge
3	104260	Guide supérieur droit, tube-rallonge
4	104263	Interrupteur de verrouillage, tube-rallonge
5	107255	Cloison gris foncé
6	104253	Joint au nitrile, conduit d'air inférieur
7	104267	Vis à tête étoilée 4 mm x 12 mm, conduit d'air inférieur (jeu de 2)
8	104250	Conduit d'air
9	107257	Compartiment du moteur, charbon
10	104504	Crapaudine
11	104306	Roue arrière
12	107005	Filtre d'évacuation HEPA
13	107258	Couvercle de la cartouche du filtre au charbon
14	103532	Mousse antibruit, compartiment du moteur, panneau avant
15	103533	Mousse antibruit, compartiment du moteur, panneau gauche
16	103531	Mousse antibruit, compartiment du moteur, panneau arrière
17	104247	Support inférieur du moteur
18	104249	Support supérieur du moteur
19	104957	Ensemble moteur avec cavaliers (comprend A, B, 45)
20	105488	Filtre antibruit, compartiment du moteur (comprend #14, 15, 16)
21	105490	Ensemble tube-rallonge (comprend #1, 2, 3, 4)
22	105489	Ensemble conduit d'air (comprend #6, 7, 8)
23	510263	Couvercle de buse motorisée avec ressorts et décalque (43)
24	104279	Interrupteur de sécurité, buse motorisée
25	104212	Disjonteur
26	104496	Vis à tête étoilée 3.5 mm x 13 mm, dispositif de retenue de la brosse
27	104499	Dispositif de retenue, rouleau de la brosse
28	104216	Rouleau de la brosse, buse motorisée, 14 po
29	104218	Pare-chocs en vinyle, buse motorisée
30	104500	Renfort profilé, buse motorisée
31	104221	Base, buse motorisée
32	104497	Vis à tête étoilée 4 mm x 35 mm, couvercle de la base
33	834363	roue, kit de remplacement avant de renvoi
34	104503	Bride, roue arrière
35	104495	Vis à tête étoilée 4 mm x 19 mm, tête motorisée
36	104227	Manchon, boyau d'air
37	104230	Boyau inférieur entre buse motorisée et conduit d'air
38	104217	Courroie d'entraînement, rouleau de la brosse
39	104506	Moteur de la buse motorisée
40	104498	Bague anti-vibration, moteur de la buse motorisée
41	104224	Couvercle, conduit d'air, buse motorisée
42	104226	Panneau indicateur, fonctionnement de l'appareil
43	104507	Ressort
44	105371	Vis à tête étoilée 4.2 mm x 19 mm, moteur de la buse motorisée
45	105281	Brosse au carbone pour moteur ProCare
46	105760	Protecteur thermique
	105754	Ensemble faisceaux de fils comprend:

A. Cavalier, rouge
B. Cavalier, blanc
C. Senseur, sac plein
D. Alimentation principale
E. Fils, buse motorisée
F. Interrupteur, buse motorisée