



GoFree[®] Flex Pro

TRAVAILLER SANS RESTRICTIONS

Autonomie d'environ 75 minutes – Autonomie plus longue assurant une productivité inégalée.

L'EFFICACITÉ DU FUTUR AUJOURD'HUI

Confort inégalé offert par un aspirateur dorsal à batterie



MEILLEUR ÉQUILIBRE
déplacez-vous avec assurance et aisance avec notre aspirateur sans cordon le plus léger jamais fabriqué

LÉGER
ne pesant que 8,2 kg (18 lb), le GoFree Flex Pro est l'un des aspirateurs dorsaux à pile les plus légers sur le marché

PLUS GRANDE AUTONOMIE DE LA BATTERIE
une batterie au lithium polymère et un circuit de commande assurent un rendement supérieur



LIBERTÉ DE MOUVEMENT
le harnais articulé FlexFit se fond aux mouvements des épaules, du dos et des hanches de l'utilisateur, ce qui améliore le confort et réduit la fatigue

REMARQUABLEMENT PLUS SILENCIEUX
seulement 63,7 dBA

COMMODITÉ DE LA TECHNOLOGIE SANS CORDON
aucun cordon à ranger et permet de travailler sans restreindre la liberté de mouvement

ÉMISSIONS RÉDUITES
le filtre HEPA facile d'accès situé après le moteur capture et emprisonne les particules microscopiques et la poussière provenant du moteur

AUTONOMIE ACCRUE
aucun autre bloc-piles ne se compare à celui du GoFree et son autonomie d'environ 75 minutes

CHARGEMENT RAPIDE
la pile atteint son état de charge optimal en aussi peu que 2,5 à 3 heures de sorte que l'on peut passer le GoFree encore et encore



C'EST UNE ÈRE NOUVELLE

Vous n'avez jamais travaillé de cette façon

Le GoFree® Flex Pro amélioré est doté de la nouvelle pile de pointe au lithium-ion qui procure à l'appareil une autonomie de plus de **75 minutes**. L'aspirateur dorsal sans fil Flex Pro nettoie maintenant **30 %** plus rapidement qu'auparavant et cinq fois plus rapidement qu'un aspirateur vertical. Durable, fiable et offrant un confort inégalé, le GoFree Flex Pro permet une liberté de nettoyage ultime.

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE ÈRE

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

Le GoFree Flex Pro amélioré est doté de l'un des blocs-piles les plus légers sur le marché et du harnais articulé mis à niveau FlexFit®. Ses sangles d'épaule et de dos mieux rembourrées offrent un meilleur appui aux points de contact, de sorte que le préposé peut travailler plus longtemps en plein confort. Facile à ajuster, cet aspirateur de conception ergonomique convient parfaitement à un large éventail de gabarits.

Conçu pour les environnements difficiles, le GoFree Flex Pro nettoie les puits d'escaliers, les endroits hauts et autour des obstacles sans qu'on ait à rechercher la prise de courant la plus près où le brancher. Dans les endroits à fort achalandage ou les établissements ouverts 24 heures sur 24, le GoFree Flex Pro permet travailler parmi les occupants sans présenter des risques de trébuchement. Ne dégageant que 63,7 décibels, il nettoie sans déranger les conversations avoisinantes.



	GoFree Flex Pro
Débit d'air	78 pi ³ / minute
Élévation statique	54 po
Puissance	360 W, 36 volts c.c.
Décibels	63,7 dBA
Capacité	6 pintes / 6,6 L
ProLevel™ Filtration	superficie totale de 1054 po ²
Garantie	3 ans : pièces, main-d'oeuvre 2 ans : au moteur, batterie, chargeur À vie : pièces moulées du boîtier
Type de batterie	Lithium Ion
Cycles de charge	jusqu'à 850
Certification	Homologué UL conformément aux normes de sécurité canadiennes et américaines.
Poids	8,2 kg (18 lb)
Autonomie approximative	75 min
Recharge	Recharge complète en 2,5 à 3 heures

500074 2/17

LES SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT SONT BASÉES SUR CELLES DU MOTEUR



proteam.emerson.com



866.888.2168 | customerservice.proteam@emerson.com

ProTeam, GoFree, ProLevel, FlexFit sont des marques de commerce et des marques de commerce déposées de ProTeam inc. © 2014-2017 ProTeam inc. Tous droits réservés. Fier partenaire de l'American Lung Association, ProTeam appuie ses initiatives pour la salubrité de l'air à l'intérieur des immeubles. L'American Lung Association n'endosse aucun produit, dispositif ou service.