



CERTIFIED  
GOLD



# HEPA LEVEL FILTRATION™



L'aspirateur dorsal le plus puissant sur le marché est maintenant disponible avec la filtration HEPA Level. Les modèles Super CoachVac® HEPA et Super QuaterVac® HEPA sont des outils formidables pour combattre la mauvaise qualité de l'air intérieur. Ils sont idéals pour nettoyer les grandes surfaces et les endroits très achalandés et congestionnés qui exigent une force de succion extrême lorsqu'il faut nettoyer des surfaces en profondeur.

# FILTRATION HEPA LEVEL

## Fiche technique du Super CoachVac HEPA



Moteur : 1188 watt/9,9 amp  
 Débit d'air : 150 CFM  
 Force d'élévation statique : 100"  
 Poids : 11 lb  
 Niveau sonore : 66 dB  
 Intercept Micro® Filter media : 698 po<sup>2</sup>/10 pintes  
 Four Level® Filtration w/HEPA : surface totale - 1190 po<sup>2</sup>



PUISSANCE

## Fiche technique du Super QuarterVac HEPA



Moteur : 1188 watt/9,9 amp  
 Débit d'air : 150 CFM  
 Force d'élévation statique : 100"  
 Poids : 10 lb  
 Niveau sonore : 67 dB  
 Microfiltres Intercept : 496 po<sup>2</sup>/6 pintes  
 Filtration Four Level avec HEPA : surface totale – 845 po<sup>2</sup>



FILTRATION

Incluant: un tuyau d'aspiration antistatique de 1 1/2",  
 un cordon de 50" et deux microfiltres Intercept.

### Garantie\*

3 ans : pièces, fabrication et moteur\*. Garantie à vie sur le châssis.  
 \*se référer au guide d'utilisation pour tous les détails concernant la garantie



ERGONOMIE

## Caractéristiques

\*Toutes spécifications sont fondées sur les spécifications moteurs.

Les aspirateurs dorsaux les plus puissants sur le marché sont maintenant dotés du filtre HEPA leur conférant une capacité de filtration de 6 ou 10 pintes. Ils ont été conçus pour assurer le nettoyage des grandes surfaces réclamant une propreté absolue.

Le Super CoachVac HEPA et Super QuarterVac HEPA a obtenu le sceau d'or de l'homologation Green Label du Carpet and Rug Institute (CRI), témoignant que le système d'aspiration répond aux normes les plus strictes en termes d'efficacité du nettoyage de tapis et de la qualité de l'air intérieur.

Rencontre les exigences du système d'évaluation LEED de l'US Green Building Council pour les équipements de nettoyage durables et le nettoyage vert.

Muni de notre moteur le plus puissant, les utilisateurs peuvent nettoyer une plus grande surface sans interruptions.

Le filtre HEPA agit de concert avec le système de filtration Four Level breveté de ProTeam (ainsi que les microfiltres Intercept à traitement organique) afin de saisir 99,97% des particules aéroportées, de 0,3 micron ou plus, ce qui est conforme aux niveaux de filtration HEPA.

Des courroies à la taille et aux épaules ont été ajoutées afin de distribuer le poids uniformément pour assurer un maximum de confort et un ajustement rapide.

La plaque arrière a été reconfigurée pour y ajouter un compartiment pour le cordon avec interrupteur, le contrôle du cordon et le porte-outils intégré afin d'avoir les accessoires sous la main.

Également inclus, un dispositif d'arrêt avec rupteur thermique qui empêche le moteur de surchauffer si le filtre est plein ou s'il y a une obstruction dans l'aspirateur.



**ProTeam**  
 Cleaning for Health® Since 1987

Aspirateurs dorsaux • Aspirateurs-chariots • Aspirateurs verticaux  
 Aspirateurs à la hanche • Batteries • Filtres

www.pro-team.com 866.888.2168

ProTeam, Super CoachVac, Super QuarterVac, Intercept Micro, Cleaning for Health, HEPA Level Filtration et Four Level sont des marques de commerce de ProTeam, Inc.  
 ©2009-2010 ProTeam, Inc. Tous droits réservés.  
 ProTeam, Inc. P.O. Box 7385 Boise, Idaho 83707



L'American Lung Association ne recommande aucun produit.

106937/3-10