



Super HalfVac[®] PRO

NOUVEL ASPIRATEUR PORTÉ SUR LES HANCHES


La prochaine génération en termes de polyvalence et de performance dans un format léger et compact.

COMPACT, POLYVALENT: S'ADAPTE À TOUT UTILISATEUR

Portez-le bien : confort, efficacité et productivité

FAÇONS DE LE PORTER

3 possibilités



1 Utilisez 2 courroies et la ceinture à la taille

2 Utilisez 1 courroie et la ceinture à la taille

3 Utilisez seulement la ceinture à la taille

AFFRONTÉZ N'IMPORTE QUELLE TÂCHE

Puissance concentrée pour un meilleur nettoyage.

Le nouveau design de l'aspirateur Super HalfVac Pro a connu un succès immédiat auprès des professionnels du nettoyage en raison de son efficacité, de son efficacité et facilité d'utilisation. Le design compact et léger assure le confort de l'utilisateur tout en fournissant la puissance et la performance d'un appareil plus gros. L'appareil aux lignes épurées porté sur les hanches est équipé d'un système à harnais polyvalent qui assure une productivité et une fonctionnalité maximales.




SOUTIEN LOMBAIRE
Une ceinture rembourrée et ergonomique procure un soutien lombaire, répartit le poids et assure un bon confort.

ASPIRATEUR PORTÉ SUR LES HANCHES OU ASPIRATEUR DORSAL
Le harnais polyvalent peut être porté avec ou sans les courroies d'épaules selon la préférence des utilisateurs.

PERFORMANCE MAXIMALE
Grâce au design de la boîte d'interrupteurs, l'utilisateur a facilement et rapidement accès au bouton de mise en marche.


PARFAIT POUR LES UTILISATEURS PLUS PETITS
L'aspirateur Super HalfVac Pro est léger, a un profil bas et peut ainsi être confortablement porté par des utilisateurs plus petits.



AIR PLUS SAIN
Le système de filtration Four Level® avec filtres HEPA capte et retient les particules de matières, éliminant ainsi les déclencheurs d'allergies et d'asthme de l'environnement intérieur.

APPAREIL MUNI D'UN SYSTÈME AUTO-REFROIDISSANT
L'écoulement d'air est dirigé de façon que le moteur ultra puissant du Super HalfVac Pro ne surchauffe pas durant le fonctionnement de l'appareil, assurant ainsi le confort de l'utilisateur.

- 1 Filtre Intercept Micro
- 2 Filtre en tissu
- 3 Filtre bombé
- 4 Filtre HEPA double



---> Sens de l'écoulement d'air

LA DIFFÉRENCE PROTEAM.



La productivité règne

La légèreté de l'appareil offre une mobilité optimale. Procéder dans un mouvement de va-et-vient latéral nettoie une plus grande superficie en moins de temps qu'un aspirateur-traîneau ou un aspirateur-balai. Cet aspirateur ergonomique permet de relever les tâches de nettoyage les plus exigeantes. Cet appareil qu'on porte sur les hanches constitue un excellent outil pour convaincre utilisateurs récalcitrants de la productivité et du confort des aspirateurs dorsaux.

Coût de possession d'un tel aspirateur – Construit pour durer

Depuis 25 ans, ProTeam construit des aspirateurs de qualité conçus pour durer. Ces aspirateurs exigent peu d'entretien, ont une longue durée de vie et des garanties de plusieurs années.



	Super HalfVac PRO
Poids	10,5 lb
Écoulement d'air	106 pi ³ /min
Élévation statique	97 po
Puissance	1050 W
Ampérage	8,5 A
Décibels	66 dBA
Capacité	6 qt. / 6,6 L
Système de filtration Four Level avec filtres HEPA	1060 po ² (surface totale)
Filtration HEPA	99,97 % à 0,3 micron
Garantie	3 ans – pièces, main-d'œuvre 1 an – moteur 3 ans – pièces moulées
Certification	UL Conformes aux normes américaines et canadiennes.

LES SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE SONT BASÉES SUR LES SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR



www.pro-team.com



866.888.2168 | customerservice.proteam@emerson.com

La American Lung Association et ProTeam sont des partenaires dans un programme éducatif visant à sensibiliser les gens aux bienfaits de la qualité de l'air à l'intérieur d'édifices. La American Lung Association n'endosse aucun produit.