




POURQUOI PROTEAM



- Les aspirateurs dorsaux ProTeam nettoient 3 fois plus vite que les aspirateurs verticaux.
- Le nettoyage des surfaces dures à l'aspirateur dorsal est plus rapide, plus sain et plus efficace.
- Les aspirateurs dorsaux ProTeam nettoient 52% plus rapidement qu'une vadrouille sèche.
- Des moutons réapparaissent dans les 24 heures quand un plancher a été nettoyé avec une vadrouille sèche, et dans les 72 heures si l'on a utilisé un aspirateur dorsal ProTeam

UN ASPIRATEUR SANS FIL EST 30% PLUS EFFICACE QU'UN DORSAL ET 5 FOIS PLUS RAPIDE QU'UN VERTICAL

Les aspirateurs dorsaux sans fil permettent d'accroître la productivité en réduisant de 1 à 1,5 le nombre d'heures par quart de travail de quatre heures.



En 5 passages, l'aspirateur dorsal ProTeam est:

- 43% plus efficace qu'un aspirateur vertical.
- 30% plus efficace qu'un aspirateur à traîneau pour enlever la saleté.

Source—

'Quality Environmental Services & Technologies', 1996 ;

'APC Filtration Inc.', 1996 ; Une évaluation des QuarterVac et CoachVac de ProTeam dans un environnement scolaire, Dr. Eric Brown, 'Cleaning Research International', R-U, 1994

COÛT DE POSSESSION



- Depuis plus de 30 ans, Proteam conçoit des aspirateurs entièrement axés sur la durabilité et la qualité.
- Ces aspirateurs nécessitent peu d'entretien, durent longtemps et sont protégés par une garanties de plusieurs années.

ASPIRATEUR DORSAL ANALYSE DU RCI



SUPERFICIE DE 4645 M² (50000 PI²)

	PRIX MOYEN	TEMPS DE NETTOYAGE	COÛT DU NETTOYAGE*
Aspirateur dorsal ProTeam	550 \$	6.1 Heures	79.30 \$
Aspirateur vertical à un seul moteur	300 \$	16.3 Heures	211.90 \$
Upright Difference	<250 \$ >	10.2 Heures	132.60 \$

* Basés sur un salaire moyen de 13 \$/h
Source – Bureau of Labor Statistics (<http://www.bls.gov/ooh/>)

20 % d'économies par heure

- Sur environ 9 heures d'utilisation, vous aurez rentabilisé l'investissement supplémentaire nécessaire en choisissant un aspirateur dorsal au lieu d'un vertical.
- En moins de 17 heures de nettoyage, vous récupérez tout l'argent investi pour acheter un aspirateur dorsal.

Économies annuelles en utilisant un aspirateur dorsal ProTeam comparé à un aspirateur-chariot de 14 po : 35 350 \$

- Les aspirateurs dorsaux sont légers. Lorsqu'ils sont portés correctement, l'effet ressenti sur les articulations et la posture est minime et semblable à celui de la marche.
- Lorsque vous travaillez à proximité de marches et d'escaliers, l'utilisation d'un aspirateur dorsal améliore la mobilité et est recommandée pour réduire le risque de chute.
- Avec un aspirateur dorsal, l'utilisateur adopte une posture ou position d'équilibre plus neutre comparativement aux extensions extrêmes des bras et des jambes qu'il faut faire avec un aspirateur vertical.
- Il en ressort moins de stress physique car les grands groupes musculaires sont utilisés ce qui réduit la posture «penchée vers l'avant» souvent associée à l'utilisation des aspirateurs verticaux et des aspirateurs à traîneaux.

LE HARNAIS AUTO-AJUSTABLE S'AJUSTE FACILEMENT À TOUTES LES TAILLES. DE PLUS, IL EST TRÈS COUSSINÉ ET SUPER CONFORTABLE.

Courtney C., Université de l'Utah



moins

d'énergie et d'efforts sont nécessaires pour nettoyer la même surface qu'un aspirateur à traîneau.

Source – Battelle Memorial Institute, Ohio State University, Columbus, Ohio, 1998. Revu par Jim Fullmer, Certified Human Factors Professional, 2009. The Official ISSA Cleaning Times

Les résultats de deux études menées par le département de chirurgie, division d'orthopédie, à l'Ohio State University et le Battelle Memorial Institute ont révélé que la simplicité d'utilisation et la conception ergonomique des aspirateurs dorsaux Proteam permettent aux travailleurs de nettoyer presque deux fois plus de surface avec un aspirateur dorsal en la moitié moins de temps, tout en ressentant moins de fatigue et de stress musculaire.

DURABILITÉ



Impact sur l'environnement

Pendant 30 ans, nous avons fait figure de chef de file avec nos produits novateurs, efficaces et causant moins de tension physique à l'utilisateur. Nos aspirateurs nécessitent moins de réparations et de pièces de rechange, permettent des économies et améliorent la qualité de l'air à l'intérieur.

Conception des produits

Nos aspirateurs sont fabriqués pour durer – et effectivement ils durent des années, ce qui réduit le nombre de pièces envoyées à des sites d'enfouissement.

De plus, comme il y a peu de pièces mobiles et que les filtres et autres éléments des aspirateurs sont lavables, moins de matières se retrouvent aux poubelles.

Responsabilité de ProTeam au plan environnemental

- Fournir des produits et des services qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les dommages potentiels à l'environnement.
- Utilisation de procédés de fabrication efficaces en matière de coût et d'énergie.
- Réduire la consommation d'énergie et le gaspillage.



L'air que nous respirons est chargé de particules susceptibles de déclencher des réactions allergiques et de l'asthme. La poussière, la moisissure, le pollen et les bactéries, invisibles à l'œil humain, peuvent provenir de diverses sources et se transmettre rapidement d'un environnement à un autre. Le système d'aspiration unique aux aspirateurs ProTeam est le seul à pouvoir contenir de façon efficace les débris microscopiques.

POURQUOI est-ce important de filtrer des particules de dimensions microscopiques?



FAIT

Les systèmes de filtration exclusifs à ProTeam captent les particules et les contaminants visibles et invisibles qui peuvent nuire à la santé et déclencher des crises d'asthme ou des allergies.

Environ 300 millions de personnes dans le monde souffrent d'asthme et, selon une étude du National Library of Medicine, plus de 100 millions de personnes de plus pourraient être affectées d'ici 2025, ce qui entraînera une hausse du coût des soins de santé et une perte de productivité.

Chaque année, selon le National Center for Health Statistics des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 13,8 millions de jours d'école et 14,2 millions de jours de travail sont perdus annuellement en raison de l'asthme.

MÉTHODE D'ASPIRATION UNIQUE À PROTEAM

- **NETTOIE TAPIS ET SURFACES DURES** sans soulever la poussière.
- **L'AIR DEMEURE PLUS PROPRE** ce qui réduit les besoins d'époussetage.
- **LE PERSONNEL PEUT TRAVAILLER** sans avoir à respirer de l'air vicié.



Les aspirateurs ProTeam ont obtenu le sceau Seal of Approval/ Green Label du Carpet and Rug Institute (CRI) des États-Unis, indiquant que ces aspirateurs sont conformes aux normes de rendement des plus élevées en ce qui a trait au nettoyage des sols texturés et à la qualité de l'air intérieur.

Les aspirateurs dorsaux ProTeam sont conformes aux exigences relatives aux crédits de nettoyage écologique des aspirateurs en vertu de la norme LEED v4.1, Exploitation et entretien des immeubles.

LE NETTOYAGE POUR LA SANTÉ®



Fiers partenaires de l'American Lung Association, ProTeam et son personnel unissent leurs efforts pour maintenir la salubrité de l'air à l'intérieur afin d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons.

Pour plus de renseignements, appelez le 1-800-LUNG-USA, ou consultez leur site Web www.lung.org.

*L'American Lung Association n'endosse aucun produit, dispositif ou service.

SÉRIE GOFIT® DE PROTEAM

Cette remarquable gamme d'aspirateurs câblés et sans fil, entièrement repensée et redessinée, est dotée du système de filtration ProLevel Filtration® et du harnais à ajustement rapide qui procure un confort et une productivité inégalés. La série GoFit a été conçue en fonction des utilisateurs de toutes les tailles et des besoins de nettoyage variés. Le GoFit câblé est offert dans en format de 3,3 litres, 6,6 litres, 6,6 litres PLUS et 11 litres. Le GoFit 3 offre une plus grande puissance pour les utilisateurs de petite taille, tandis que le GoFit 6 PLUS est doté d'un voyant témoin de changement de filtre comme alerte d'entretien. L'aspirateur GoFit Cordless, qui est offert en format de 3,3 et 6,6 litres, est l'appareil idéal pour travailler sans les risques potentiels de trébucher, alors que son autonomie est prolongée grâce aux batteries 4 Ah et 8 Ah et à l'interrupteur haute et basse intensité permettant d'adapter la puissance de nettoyage.



Travaillez en tout confort tout en étant plus productif.

- **PERMÉABILITÉ À L'AIR ACCRUE**
Plus grande circulation d'air, réduction de la chaleur et des accumulations d'humidité.
- **HARNAIS À AJUSTEMENT RAPIDE**
Aucun outil nécessaire – système à ajustement rapide dont il suffit de descendre et monter la partie supérieure du harnais en fonction de la taille de l'utilisateur.
- **HARNAIS INTERCHANGEABLE**
Permet à chaque utilisateur de porter un harnais ajusté à sa propre taille.
- **PARTIE INFÉRIEURE DU HARNAIS PLUS LARGE ET PLUS LONGUE**
Poids distribué uniformément pour un plus grand confort.



ProTeam GoFit 6 Cordless

13,5 lbs. / 6,1 kg. (w/ 4Ah)
16,4 lbs. / 7,4 kg. (w/ 8Ah)
65 pi³/min (basse) | 70 pi³/min (haute)
Hauteur d'élévation statique : 55 po (basse)
Hauteur d'élévation statique : 63 po (haute)
65 dBA (basse) | 67 dBA (haute)
4Ah: 51 min. (basse) | 39 min. (haute)
8Ah: 106 min. (basse) | 83 min. (haute)



ProTeam GoFit 3 Cordless


12,8 lbs. / 5,8 kg. (w/ 4Ah)
15,7 lbs. / 7,1 kg. (w/ 8Ah)
65 pi³/min (basse) | 70 pi³/min (haute)
Hauteur d'élévation statique : 55 po (basse)
Hauteur d'élévation statique : 63 po (haute)
63 dBA (basse) | 66 dBA (haute)
4Ah: 51 min. (basse) | 39 min. (haute)
8Ah: 106 min. (basse) | 83 min. (haute)



SÉRIE GOFIT® DE PROTEAM

ProTeam GoFit 3/6/10 Câblés

Aspirateurs tout aussi puissants et efficaces. Bénéficiez d'un aspirateur ajusté à votre taille grâce au harnais à ajustement rapide qui s'ajuste facilement à la hauteur qui vous convient.



11,4 lbs. / 5,17 kg. (GoFit 3)
12 lbs. / 5,44 kg. (GoFit 6 / 6 PLUS)
12,9 lbs. / 5,85 kg. (GoFit 10)

153 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 91 po

68 dBA (GoFit 3)

67,9 dBA (GoFit 6)

67,2 dBA (GoFit 10)

****Système de filtration ProLevel à filtre de type HEPA**

Capture 99,79% (GoFit 3) & 99,82% (GoFit 6) & 99,86% (GoFit 10) de 0,3 à 0,5 microns (norme ASTM F3150)

ASPIRATEURS DORSAUX



ProTeam GoFree® Flex Pro II

Doté d'un interrupteur haute et basse intensité, le GoFree Flex Pro II offre une plus grande polyvalence et plus d'options pour le nettoyeur professionnel. L'aspect sans-fil élimine les problèmes de sécurité et de trébuchement.

17,5 lbs. / 7,9 kg.

58 pi³/min (basse) | 65 pi³/min (haute)

67 po (basse) | 81 po (haute)

63,9 dBA (basse) | 65,9 dBA (haute)

106 min (basse) | 75 min (haute)

****Système de filtration ProLevel à filtre de type HEPA**

Capture 99,72 % de 0,3 à 0,5 microns (norme ASTM F3150)



ProTeam Super Coach® Pro 6 & 10

Aspirateur productif comprenant le harnais articulé novateur ProTeam qui procure un niveau de confort et de simplicité d'utilisation inégalés.

11,8 lbs. / 5,35 kg. (SCP 6)

12,5 lbs. / 5,67 kg. (SCP 10)

153 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 91 po

69,7 dBA

****Système de filtration ProLevel à filtre de type HEPA**

Capture 99,84 % (SCP 10) & 99,63 % (SCP 6) de 0,3 à 0,5 microns (norme ASTM F3150)



ProTeam ProVac® FS 6

Cet aspirateur a été conçu pour être pratiquement indestructible, sans courroie ni rouleau batteur, pour bien répondre à la demande du secteur de la restauration et de l'hébergement.

11,8 lbs. / 5,35 kg.

153 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 91 po

69,7 dBA

****Système de filtration ProLevel à filtre de type HEPA**

Capture 99,63 % de 0,3 à 0,5 microns (norme ASTM F3150)



ProTeam LineVacer® HEPA / ULPA

Idéal pour les endroits où le nettoyage est important, dont les établissements médicaux, et approprié pour les rénovations impliquant de la peinture au plomb conformément au règlement RRP de l'EPA.

13 lbs. / 5,9 kg.

124 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 75 po

64 dBA

****Système de filtration ProLevel à filtre de type HEPA**

Capture 99,97 % à 0,3 microns (HEPA) & 99,999+% (ULPA) à 0,12 microns

ACCESSOIRES ET FILTRES



Trousse d'accessoires pour époussetage en hauteur

Portée de l'aspirateur ProTeam accrue de 3 à 3,6 m (10 à 12 pi) pour une meilleure efficacité de nettoyage



Filtres Intercept Micro®

Première ligne de défense de notre système de filtration ProLevel qui réduit et élimine les polluants de l'air intérieur.

ASPIRATEURS VERTICAUX



ProTeam ProForce® 1200XP / 1500XP

Tracé de nettoyage de 30 à 38 cm (12 à 15 po) et accessoires embarqués. Système à deux moteurs à haut rendement assure la puissance nécessaire pour le rouleau-brosse et le moteur d'aspiration.

18 lbs. / 8,17 kg.

Système à deux moteurs

96 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 84 po

67 dBA

****Système de filtration ProLevel à filtre de type HEPA**
Capture 97,33 % (1200XP) & 98,73 % (1500XP) de 0,3 à 0,5 microns (norme ASTM F3150)



ProTeam ProGen® 12 / 15

Choix d'un tracé de nettoyage de 30 ou 38 cm (12 ou 15 po) pour une productivité accrue selon les divers besoins. Capacité d'atteindre les enchevêtrements en quatre points d'accès pour faciliter et accélérer l'entretien.

17 lbs. / 7,71 kg. (ProGen 12)

18 lbs. / 8,17 kg. (ProGen 15)

100 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 93 po

69 dBA

****Système de filtration ProLevel à filtre de type HEPA**
Capture 97,44 % (PG 12) & 98,36 % (PG 15) de 0,3 à 0,5 microns (norme ASTM F3150)

EAU ET POUSSIÈRE



ProTeam ProGuard 4 Portable

Puissance et polyvalence réunies dans l'aspirateur eau et poussière portatif ProGuard 4.

12 lbs. / 5,5 kg.

4 gal. / 15,2 L

142 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 51 po

76 dBA



ProTeam ProGuard 10

Moteur à service intense, accessoires et tuyau flexible de qualité commerciale qui assurent un fonctionnement continu, même dans les environnements les plus hostiles

28 lbs. / 12,7 kg.

10 gal. / 38 L

105 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 95 po

68 dBA



ProTeam ProGuard 15 / 20*

Roulettes à configuration variable pour une plus grande manœuvrabilité. Réservoir à grande capacité pouvant recevoir les gros dégâts et déversements.

68 lbs. / 31 kg. (PG 15)

70 lbs. / 32 kg. (PG 20)

15 gal. / 57 L (PG 15)

20 gal. / 76 L (PG 20)

105 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 95 po

69 dBA



ProTeam ProGuard 16

Poignée amovible facilitant le rangement et pratique sac d'accessoires permettant de conserver les accessoires manuels à portée de main.

29 lbs. / 13,2 kg.

16 gal. / 60,6 L

105 pi³/min

Hauteur d'élévation statique : 95 po

66 dBA



ProTeam ProBlitz® AirMover

Fonctionnement silencieux et commande de ventilation et de séchage à vitesses multiples. Capacité de connexion en guirlande sur les modèles XP.

28 lbs. / 12,7 kg.

2200 pi³/min (max)

Basse, moyenne et haute vitesses

Trois positions de séchage:

0°, 45°/60° (XP), 90°



POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE GAMME COMPLÈTE D'ASPIRATEURS COMMERCIAUX,
APPELER LE (866) 888-2168, EMAIL customerservice.proteam@emerson.com
OU VISITEZ proteam.emerson.com

Conception novatrice modifiant les règles du jeu

En 1987, ProTeam a révolutionné le monde du nettoyage commercial avec son aspirateur dorsal léger.

L'aspirateur dorsal Proteam améliore sensiblement la productivité, l'efficacité et le confort ergonomique de l'employé.

Des études scientifiques et des équipes de maintenance ont systématiquement démontré que les aspirateurs ProTeam permettent de faire des économies de temps, d'argent et de ressources tout en améliorant la qualité de l'air à l'intérieur.

Construits avec des matériaux solides et peu de pièces mobiles, les aspirateurs ProTeam durent des années et nécessitent peu de réparations et d'entretien.

Forte d'une longue histoire d'excellence technique en matière de solutions de nettoyage innovatrices, Proteam poursuit dans la même voie avec sa nouvelle gamme – la série GoFit®. Fruit de plusieurs décennies de savoir-faire et des points de vue des utilisateurs, la série GoFit assure à l'utilisateur un confort maximal, une productivité accrue et, maintenant, l'efficacité du sans-fil.



“ L'aspirateur dorsal GoFit s'est avéré plus léger, plus silencieux et plus agréable à utiliser.”

- Chris F., Glenale, WI

Belle réussite client grâce à nos NOUVEAUX aspirateurs sans fil GoFit Cordless :

“L'autonomie des batteries est vraiment bonne, tout comme leur vitesse de recharge. Le moteur à deux vitesses est très utile pour prolonger l'autonomie de la batterie.”

-Richard S., Iowa City, IA


“J'ai pu atteindre les coins les plus reculés, ce que je n'ai jamais pu faire avec un aspirateur câblé.”


-Pam W., Chesterfield, MO

“Nous n'avons plus maintenant à chercher les prises de courant dans les endroits inconnus.”

-Dana K., Carrollton, GA

Nous contacter -

 8100 West Florissant Ave, Building T
St. Louis, MO, 63136

 Téléphone : 866-888-2168
Lundi au vendredi, 8 à 17 heures

 customerservice.proteam@emerson.com
proteam.emerson.com

